

# Okrugli cilindar DPRA-N-2"-6-UB-N

Broj dijela: 8217890

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	6 in
Promjer klipa	2"
Navoj klipnjače	1 / 2-20 UNF-2A
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cilindrična cijev
Detekcija položaja	bez
Osiguranje od zakretanja/vođenje	okrugla klipnjača
Radni tlak	9.99 psi...150 psi
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-40 °F...300 °F
Težina proizvoda	2.42 lb
Pneumatski priključak	1/4 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal cijevi cilindra	visokolegirani nehrđajući čelik