


Kabel
NEYM-F- -Q9
Broj dijela: 8242219

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	0.223 kg...6.69 kg
Područje pogonskog napona DC	0 V...850 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...630 V
Trenutna nosivost	17.8 A
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Promjer kabela	11.5 mm
Struktura kabela	4 x1,5mm ² + (2x0,75mm ²) + (4x0,14mm ² +2x0,2mm ²)
Klasa zaštite	IP00
Temperatura okoline	90 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	90 °C
Temperatura skladištenja	70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal omotača kabela	TPE-E
Boja omotača kabela	Siva