

Vakdugó QSC-3/16H-U

Cikkszám: 153835

FESTO

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő Vákuum
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	0.5 g
Pneumatikus csatlakozás	Bedugható hüvely: QS-3/16"
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PBT