


# kompakt henger

## EMM-16-10-P-A

Cikkszám: 158618

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, sokféle felfogási lehetőség, véghelyzet-csillapítással.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Löket                                      | 10 mm                                                          |
| Dugattyú átmérő                            | 16 mm                                                          |
| Csillapítás                                | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon         |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges                                                    |
| Működési mód                               | egyszeres működtetésű nyomó                                    |
| Konstrukciós felépítés                     | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Profilső                            |
| Pozíció felismerés                         | közelítéskapcsolóhoz                                           |
| Változatok                                 | egyoldalú dugattyúrúd                                          |
| Üzemi nyomás                               | 1.5 ... 10 bar                                                 |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C                                                  |
| A hajtómű felfogás meghúzási nyomatéka     | 2,5 Nm +10 %                                                   |
| Elméleti erő 6 bar-nál                     | 101 N                                                          |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 101 N                                                          |
| Felfogási mód                              | választható/egyéb<br>átmenő furattal<br>belső menettel         |
| Pneumatikus csatlakozás                    | M5                                                             |
| Material cover                             | Sárgaréz                                                       |
| Material seals                             | TPE-U(PU)                                                      |
| Material housing                           | Alumínium ötvözet<br>eloxált                                   |
| Material piston rod                        | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |