

Csatlakozó kábel KSPC-AIF-1-WD-5

Cikkszám: 170236

FESTO

a vezérlő tengely interfészhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 60 V
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Gyártmány súlya	266 g
1-es elektromos csatlakozás	Derékszögű aljzat, M9, 5 pólusú, árnyékolt
2-es elektromos csatlakozás	Aljzat sáv, 5 pólusú
Kábelszerkezet	$2 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,34 \text{ mm}^2 + 0,49 \text{ mm}^2$
Kábel átmérő	5.5 mm
Kábelhossz	5 m
Ház színe	fekete
A kábelköpeny színe	világosszürke
Anyag információ, hollandi anya	Nikkelezett réz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PA erősítésű PBT TPE-U(PUR)
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)
Anyag információ: krimp csatlakozók	Aranyozott bronz Réz ötvözet, ónozva