

Kör keresztmetszetű henger

DSAG-40- -P-A-Q

Cikkszám: 176468

FESTO

Zárófedel menetes csappal, négyzetes dugattyúrúddal.
Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.



Minta ábrázolás

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 1 ... 500 mm |
| Dugattyú átmérő | 40 mm |
| Csillapítás | P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték | Négylapú vezeték |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 633 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 754 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 469 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 24 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 586 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 15.9 g |
| Pneumatikus csatlakozás | M32x2 |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, tömítések | NBR TPE-U(PU) |
| Anyag információ, ház | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél |