



Sűrített levegő tartály VZS-5-B

Cikkszám: 192160

FESTO

87/404/EEC EU irányelv és EN 286-1:1998 szerint.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Térfogat	5 l
Beépítési helyzet	Kondenzátum leeresztés alul
A következő szabványnak felel meg:	EN 286-1
Üzemi nyomás	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Nitrogén sűrített levegő
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	az EU egyszerű nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	4
Közeg hőmérséklet	-10 ... 100 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 100 °C
Engedély	TÜV
Max. meghúzási nyomaték Csatlakozó menet	130 Nm
Max. meghúzási nyomaték Kondenzátum leeresztő	27 Nm
Gyártmány súlya	3,500 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Kondenzátum leeresztő csatlakozás	G3/8
Pneumatikus csatlakozás	G1
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információk Sűrített levegő tartály	Acél lakkozott