


Csatlakozó

EAMD-42-40-16-16X25

Cikkszám: 5153079

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	16 mm
2. tartó átmérője	16 mm
Méret	42
Névleges hossz	40 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
Relatív páratartalom	0 - 95%
Tehetlenségi nyomaték	39 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm