


Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS-Z

Cikkszám: 529167

FESTO

Maximális kimenő nyomás 7 bar, 40 µm-es szűrő, manométerrel, zárható szabályozó gomb, műanyag csésze műanyag védőkosárral, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb tartozékokkal, zárható
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométerrel
Max.kondenzátum mennyiség	19 ml
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással visszárammal
Csészevédő	Műanyag védőkosár
Nyomás látjelző	manométerrel
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.3 ... 7 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.25 bar
Normál névleges átáramlás	1,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:4:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	275 g
Felfogási mód	választható/egyéb Előlapra szerelés Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	PC
Anyag információ, elválasztó tényér	POM