

# Csatlakozó EAMD-32-32-12-16X20

Cikkszám: 8070762

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. tartó átmérője                     | 12 mm                  |
| 2. tartó átmérője                     | 16 mm                  |
| Méret                                 | 32                     |
| Névleges hossz                        | 32 mm                  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Max. fordulatszám                     | 8000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L         |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Környezeti hőmérséklet                | -25 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 14.5 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 12.5 Nm                |
| Terméksúly                            | 125 g                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |