


Vakdugó
NEAC-M-S-BD-R3SCPP
Cikkszám: 8090740

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	34 mm
Magasság	22.4 mm
Hossz	69.2 mm
Terméksúly	75.4 g
Kötegméret	1
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	az RJ45 és SC-RJ esetében
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Push-Pull
Védettség	IP65 IP67
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Csapághőmérséklet	-40 °C...70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Ház színe	ezüst
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény, nikkelezett
Tömítések alapanyaga	NBR
Tűzvizsgálat	UL94 V-0