


Mágnestekercs VACN-N-R3-1

Cikkszám: 8104526

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	ISO 20401
Jelállapot-kijelző	LED
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	F
A zománcozott huzal szigetelési osztálya	H
Tekercsparaméterek	24 V DC: 2,7 W
Szennyezettségi fok	3
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	100 g
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Műanyag
Mágnestekercs alapanyaga	Duroplast Réz Acél
Tekercs alapanyaga	Réz