

Mágnestekercs VACS-C-R1-1L

Cikkszám: 8135906

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Működtetés módja | elektromos |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Megfelel a szabványnak | IEC 61010-1 ISO 20401 |
| Jelállapot-kijelző | LED |
| Bekapcsolási időtartam | 100% |
| Szigetelési osztály | H |
| A zománcozott huzal szigetelési osztálya | H |
| Tekercsparaméterek | 24 V DC; 2,8 W |
| Megengedett feszültség-ingadozások | +/- 10% |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -20 °C...50 °C |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...50 °C |
| Terméksúly | 32.5 g |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód | Csatlakozó |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma | 4 |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa | Csavaros rögzítés |
| Rögzítés módja | recés anyával |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | PA Acél |
| Mágnestekercs alapanyaga | Réz Acél Hőre lágyuló |
| Tekercs alapanyaga | Réz |