


Csatlakozó vezeték NEBM-T12W4-R-10-LE4

Cikkszám: 8140940

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szabvány alapján | EN 61076-2-111 |
| Vezetékmegjelölés | táblatartóval |
| Terméksúly | 800 g |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció | Terepikészülék-oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás | kerek |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód | Aljzat |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés | döntött |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | M12x1, T-kódolás az EN 61076-2-111 szerint |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma | 4 |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk | 4 |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa | Csavaros rögzítés |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció | Vezérlésoldal |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód | Kábel |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | nyitott vég |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma | 4 |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 4 |
| DC üzemi feszültségi tartomány | 0 V...60 V |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on | 5 A |
| Lökőfeszültség-állóság | 1.5 kV |
| Árnyékolás | nem |
| Kábelhossz | 10 m |
| Vezetéktulajdonság | robothoz alkalmas |
| Vezeték vizsgálati feltételei | Vizsgálati feltételek kérésre |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés | 30 mm |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés | 75 mm |
| Kábelátmérő | 7.5 mm |
| Kábelátmérő tűrése | ± 0,2 mm |
| Kábelszerkezet | 4 x 0,75 mm ² |
| Névleges vezeték-keresztmetszet | 0.75 mm ² AWG19 |

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Vezetékvégek | lecsupaszított |
| Védettség | IP67 |
| Megjegyzés a védettségről | szerezelt állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C...80 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -20 °C...80 °C |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU RoHS irányelve szerint |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Szennyezettségi fok | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
| Kábelköpeny alapanyaga | PVC |
| Kábelköpeny színe | fekete |
| Ház alapanyaga | TPE-U(PUR) |
| Ház színe | fekete |
| Csavaros rögzítés alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Tömítések alapanyaga | HNBR |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga | Sárgaréz, aranyozott |
| Szigetelő hüvely alapanyaga | PVC |