

Fedőlap VABB-P19-16-T

Cikkszám: 8154656

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Raszterméret	16 mm
Tömítés elve	lágy
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vákuumhoz való alkalmasság	igen
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	5 °C...50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	5 °C...50 °C
Névleges meghúzási nyomaték	0.75 Nm
Terméksúly	14.9 g
Elektromos csatlakozó	Plug-in
Rögzítés módja	átmenő furattal és csavarral
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	EPDM
Ház alapanyaga	PA66-GF30