

# Hálózati tápegység CACN-H-1-PE-EX2

Cikkszám: 8155227

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: Sz x H x M	28 mm x 80 mm x 120 mm
Beépítési helyzet	H-sínen: vízszintes/tetszőleges
Rövidzárlat elleni védelem	igen
Póluscserre elleni védelem	igen
Állapotjelzők	LED (Status)
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...32 V
DC névleges kimeneti feszültség	54 V
Névleges kimeneti áramerősség	2 A
Áramfogyasztás	2,0 A 24 VDC esetén
Tápegység, csatlakozástechnika	Aljzat sáv, 3 pólusú
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	I. osztály, 2. div. (USA)
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E239998
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Robbanásvédelem	I. osztály, 2. div. (USA)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-30 °C...80 °C
Relatív páratartalom	5 - 85% nem kondenzáló
Védettség	IP20
Megjegyzés a védettségről	az IEC 60529 szabvány szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...55 °C
Terméksúly	350 g
Terepibusz interfész, csatlakozástechnika	Persely
Rögzítés módja	szerelősínnel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis