

Egyszer használatos pipettahegy DHAP-20-TA1-P960S

Cikkszám: 8160282

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Tartály	20 µl
Kötegméret	960
Szerkezeti felépítés	Pipettavég tartó 20... 1000 µl egyirányú Festo pipettavégekhez
Csomagolástípus	Stack
Bioburden	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: szabad DNA: < 32 pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz egység/µl Endotoxin: $\leq 0,001$ EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz egység/µl
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	5 °C...40 °C
Megjegyzés a tárolási hőmérsékletre	rövid távú szállításhoz csomagolásban -25 ... 55 °C-on
Relatív páratartalom	10–90% nem kondenzáló
Környezeti feltételek	Légköri nyomás 80 ... 106 kPa
Környezeti hőmérséklet	5 °C...40 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Alapanyag pipettahegy	PP