

Egyszer használatos pipettahegy DHAP-300-TA1FS-P960R

Cikkszám: 8160286

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Tartály | 300 µl |
| Kötegméret | 960 |
| Szerkezeti felépítés | Pipettavég tartó 20... 1000 µl egyirányú Festo pipettavégekhez |
| Csomagolástípus | Állvány |
| Szűrő | igen |
| Bioburden | ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: szabad DNA: < 32 pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz egység/µl Endotoxin: $\leq 0,001$ EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz egység/µl |
| Sterilitás | SAL 1E-6, elősterilizált |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet | 5 °C...40 °C |
| Megjegyzés a tárolási hőmérsékletre | rövid távú szállításhoz csomagolásban -25 ... 55 °C-on |
| Relatív páratartalom | 10–90% nem kondenzáló |
| Környezeti feltételek | Légköri nyomás 80 ... 106 kPa |
| Környezeti hőmérséklet | 5 °C...40 °C |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Alapanyag pipettahegy | PP |