

# Peremes manométer PAGN-P-40-1M-G14-CPA

Cikkszám: 8178626

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 MPa...1 MPa
Megfelel a szabványnak	EN 837-1
Névleges méretű manométer	40
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Előlapi rögzítés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	nincs acetilén nincs oxigén
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	2,5
Védettség	IP43
Csapágyhőmérséklet	-40 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Beccsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Ház alapanyaga	ABS
Kémlelőüveg alapanyaga	SAN
A rögzítőgyűrű alapanyaga	Acél
Csavarok alapanyaga	Acél
Ház színe	fekete
Terméksúly	80 g
Skála	Szimpla skála