

Szerelőhíd DARQ-K-X1-A3-F05-R14

Cikkszám: 8183116

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Szerkezeti felépítés	Szerelőhíd
A pozícionáló csatlakozási pontja és a helyzetvisszajelző megfelel a szabványoknak	VDI/VDE 3845, AA 1 méret VDI/VDE 3845, AA 2 méret VDI/VDE 3845, AA 3 méret
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Terméksúly	100 g
Rögzítés módja	a karimán az ISO 5211 szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szerelőhíd alapanyaga	PA
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Tárcsa alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Csavarok alapanyaga	Rozsdamentes acél