


Központosító hüvely ABAZ-G9-HD-6

Cikkszám: 8183326

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kötegméret	2
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek
Tiszta szoba osztály	6. osztály az ISO 14644-1 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	2.4 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hüvely alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél