

Patron NPQX-D-PC10-T14-P10

Cikkszám: 8184510

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | Standard |
| Névleges szélesség | 4.5 mm |
| A tömlő behelyezési mélysége | 11.93 mm |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon | tömítés nélkül |
| Beépítési helyzet | vízszintes |
| Kialakítás | egyenes forma |
| Kötegméret | 10 |
| Szerkezeti felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...145 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Terméksúly | 2.15 g |
| Rögzítés módja | tartókapoccsal |
| 1. pneumatikus csatlakozás | Patron: 10 mm |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 1/4" külső Ø-jű tömlőhöz |
| Oldógyűrű színe | kék |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | Megerősített PA |