

Csatlakozótömb VABS-P4-8S-G18

Cikkszám: 8186785

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	12 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Különleges tulajdonságok	oxigénkompatibilis a DIN EN 1797 szerint
Szerkezeti felépítés	Csatlakozás iránya oldalt
Szelephelyek max. száma	1
Üzemi nyomás	0 bar...10 bar
Üzemi közeg	Inert gázok Levegő Oxigén
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges maximális részecskeméret: 10 µm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-40 °C...80 °C
Közeghőmérséklet	5 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...50 °C
Terméksúly	40 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált