

Csatlakozólap VABS-K3-16S-20-N18-P

Cikkszám: 8186872

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Névleges szélesség	2 mm
Szelepméret	16 mm
Folyadék csatlakozás	1/8 NPT belső menet
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Csatlakozás iránya oldalt
Szelephelyek max. száma	1
Áramlásirány	megfordítható
Üzemi közeg	Folyékony közeg Gáznemű közeg
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Vegye figyelembe a közeggel érintkező anyagok ellenállását
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérséklet	0 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	0.3 Nm
Csavarzatok max. meghúzási nyomatéka	7 Nm
Max. meghúzási nyomaték	1.8 Nm
Terméksúly	26 g
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Szeleprögztetés típusa	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	PEEK