

Csatlakozólap VABS-K3-16S-20-G18-P

Cikkszám: 8186873

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 16 |
| Névleges szélesség | 2 mm |
| Szelepméret | 16 mm |
| Folyadék csatlakozás | G1/8 belső menet |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szerkezeti felépítés | Csatlakozás iránya oldalt |
| Szelephelyek max. száma | 1 |
| Áramlásirány | megfordítható |
| Üzemi közeg | Folyékony közeg Gáznemű közeg |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Vegye figyelembe a közeggel érintkező anyagok ellenállását |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet | -20 °C...70 °C |
| Élelmiszerekkel használható | Lásd a bővebb anyaginformációt |
| Közeghőmérséklet | 0 °C...50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C...50 °C |
| Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka | 0.3 Nm |
| Csavarzatok max. meghúzási nyomatéka | 7 Nm |
| Max. meghúzási nyomaték | 1.8 Nm |
| Terméksúly | 26 g |
| Csatlakozólap rögzítésének típusa | átmenő furattal |
| Szeleprögztetés típusa | belső menettel |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Csatlakozólap alapanyaga | PEEK |