

# Csatlakozólap VABS-K2-10S-16-M5-P

Cikkszám: 8186875

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                 | Érték  |
|--|--|
| Méret                                    | 10   |
| Névleges szélesség                       | 1.6 mm   |
| Szelepméret                              | 10 mm  |
| Folyadék csatlakozás                     | M5 belső menet   |
| Beépítési helyzet                        | tetszés szerint  |
| Szerkezeti felépítés                     | Csatlakozás iránya oldalt                                  |
| Szelephelyek max. száma                  | 1  |
| Áramlásirány                             | nem reverzibilis   |
| Üzemi közeg                              | Folyékony közeg<br>Gáznemű közeg                           |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről       | Vegye figyelembe a közeggel érintkező anyagok ellenállását |
| KBK korrózióállósági osztály             | 0 - nincs korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                         | VDMA24364-Zone III   |
| Csapághőmérséklet                        | -20 °C...70 °C   |
| Élelmiszerekkel használható              | Lásd a bővebb anyaginformációt                             |
| Közeghőmérséklet                         | 0 °C...50 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                   | 0 °C...50 °C   |
| Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka | 0.2 Nm   |
| Csavarzatok max. meghúzási nyomatéka     | 1 Nm   |
| Max. meghúzási nyomaték                  | 1.8 Nm   |
| Terméksúly                               | 20 g   |
| Csatlakozólap rögzítésének típusa        | átmenő furattal  |
| Szeleprögztetés típusa                   | belső menettel   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések    | RoHS-kompatibilis  |
| Csatlakozólap alapanyaga                 | PEEK   |