


# Megfogófofa-felerősítés EHA-G1-E20-40-GGA1-AP

Cikkszám: 8191126

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	függőleges megfogórögzítés
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Környezeti hőmérséklet	0 °C...40 °C
Terméksúly	95 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarok alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Szögelem alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Központosító elemek alapanyaga	erősen ötvözött acél