


**Gömbcsap egység**  
**VZBA-A-11/2-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PA60**  
Cikkszám: 8191851

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                                                                         | Érték                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerkezeti felépítés                                                                             | 3-utas gömbcsap<br>Fordító hajtómű                                                                                                        |
| Működtetés módja                                                                                 | pneumatikus                                                                                                                               |
| Tömítés elve                                                                                     | lágý                                                                                                                                      |
| Beépítési helyzet                                                                                | tetszés szerint                                                                                                                           |
| Rögzítés módja                                                                                   | Vezetékbeszerelés                                                                                                                         |
| Armatúra csatlakozó                                                                              | Rp1 1/2                                                                                                                                   |
| Kapcsolóállás-kijelző                                                                            | Rés iránya = áramlási irány                                                                                                               |
| Karimafuratkép                                                                                   | F0405                                                                                                                                     |
| DN névleges szélesség                                                                            | 40                                                                                                                                        |
| Szelepfunkció                                                                                    | 3/2                                                                                                                                       |
| Áramlási irány                                                                                   | megfordítható                                                                                                                             |
| Üzemi nyomás                                                                                     | 0.55 MPa...0.8 MPa<br>5.5 bar...8 bar<br>79.75 psi...116 psi                                                                              |
| Névleges nyomás, PN armatúra                                                                     | 63                                                                                                                                        |
| Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény | 42 Nm                                                                                                                                     |
| Szabvány alapján                                                                                 | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                                                    |
| Közeg                                                                                            | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint<br>Inert gázok<br>Víz - nem vízgőz<br>semleges folyadékok<br>további átfolyóközegek kérése |
| Üzemi közeg                                                                                      | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                                                                           |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                                                               | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                                              |
| Közeghőmérséklet                                                                                 | -10 °C...200 °C                                                                                                                           |
| Kv átfolyás, L típus                                                                             | 33.2 m³/h                                                                                                                                 |
| Szerelvény max. felületi hőmérséklete                                                            | +105°C...+280°C<br>T4...T2                                                                                                                |
| Robbanásvédelmi csoport összeszerelése                                                           | IIC, IIIC                                                                                                                                 |

| Jellemző                              | Érték                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                      |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                                     |
| Ház alapanyaga                        | erősen ötvözött rozsdamentes acél                                      |
| Ház anyagszáma                        | 1.4408                                                                 |
| Üléktömítés alapanyaga                | PTFE                                                                   |
| Tömítések alapanyaga                  | PTFE-erősítés                                                          |
| Golyó alapanyaga                      | erősen ötvözött rozsdamentes acél                                      |
| Golyó anyagszáma                      | 1.4408                                                                 |
| Tengely alapanyaga                    | erősen ötvözött rozsdamentes acél                                      |
| Tengely anyagszáma                    | 1.4401                                                                 |
| Terméksúly                            | 6740 g                                                                 |
| Robbanásvédelem                       | 1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Ex környezeti hőmérséklet             | -10°C ≤ Ta ≤ +80°C                                                     |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                               |