


**Gömbcsap egység**  
**VZBA-A-11/4-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PA60**  
Cikkszám: 8191866

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                                                                            | Érték                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerkezeti felépítés                                                                                | 3-utas gömbcsap<br>Fordító hajtómű                                                                                                        |
| Működtetés módja                                                                                    | pneumatikus                                                                                                                               |
| Tömítés elve                                                                                        | lágý                                                                                                                                      |
| Beépítési helyzet                                                                                   | tetszés szerint                                                                                                                           |
| Rögzítés módja                                                                                      | Vezetékbeszerelés                                                                                                                         |
| Armatúra csatlakozó                                                                                 | Rp1 1/4                                                                                                                                   |
| Kapcsolóállás-kijelző                                                                               | Rés iránya = áramlási irány                                                                                                               |
| Karimafuratkép                                                                                      | F0405                                                                                                                                     |
| DN névleges szélesség                                                                               | 32                                                                                                                                        |
| Szelepfunkció                                                                                       | 3/2                                                                                                                                       |
| Áramlási irány                                                                                      | megfordítható                                                                                                                             |
| Üzemi nyomás                                                                                        | 0.55 MPa...0.8 MPa<br>5.5 bar...8 bar<br>79.75 psi...116 psi                                                                              |
| Névleges nyomás, PN armatúra                                                                        | 63                                                                                                                                        |
| Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó<br>nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény | 35 Nm                                                                                                                                     |
| Szabvány alapján                                                                                    | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                                                    |
| Közeg                                                                                               | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint<br>Inert gázok<br>Víz - nem vízgőz<br>semleges folyadékok<br>további átfolyóközegek kérése |
| Üzemi közeg                                                                                         | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                                                                           |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                                                                  | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                                              |
| Közeghőmérséklet                                                                                    | -10 °C...200 °C                                                                                                                           |
| Kv átfolyás, T típus                                                                                | 18 m³/h                                                                                                                                   |
| Kv átfolyás, T egyenes típus                                                                        | 36.5 m³/h                                                                                                                                 |
| Szerelvény max. felületi hőmérséklete                                                               | +105°C...+280°C<br>T4...T2                                                                                                                |

| Jellemző                               | Érték                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Robbanásvédelmi csoport összeszerelése | IIC, IIIC                                                              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések  | RoHS-kompatibilis                                                      |
| LABS konformitás                       | VDMA24364-Zone III                                                     |
| Ház alapanyaga                         | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                     |
| Ház anyagszáma                         | 1.4408                                                                 |
| Üléktömítés alapanyaga                 | PTFE                                                                   |
| Tömítések alapanyaga                   | PTFE-erősítés                                                          |
| Golyó alapanyaga                       | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                     |
| Golyó anyagszáma                       | 1.4408                                                                 |
| Tengely alapanyaga                     | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                     |
| Tengely anyagszáma                     | 1.4401                                                                 |
| Terméksúly                             | 5890 g                                                                 |
| Robbanásvédelem                        | 1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Ex környezeti hőmérséklet              | -10°C ≤ Ta ≤ +80°C                                                     |
| KBK korrózióállósági osztály           | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                               |