


# Gömbcsap egység VZBE-A-1-T-63-T-2-F0405-V15V15-PA20

Cikkszám: 8191899

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                                                            | Érték                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerkezeti felépítés                                                                                | 2-utas gömbcsap<br>Fordító hajtómű                                                                                                        |
| Működtetés módja                                                                                    | pneumatikus                                                                                                                               |
| Tömítés elve                                                                                        | lágymű                                                                                                                                    |
| Beépítési helyzet                                                                                   | tetszőleges                                                                                                                               |
| Rögzítés módja                                                                                      | Vezetékes szerelés                                                                                                                        |
| Armatúra csatlakozó                                                                                 | 1 NPT                                                                                                                                     |
| Kapcsolóállás-kijelző                                                                               | Rés iránya = áramlási irány                                                                                                               |
| Karimafuratkép                                                                                      | F0405                                                                                                                                     |
| DN névleges szélesség                                                                               | 25                                                                                                                                        |
| Szelepfunkció                                                                                       | 2/2                                                                                                                                       |
| Áramlási irány                                                                                      | megfordítható                                                                                                                             |
| Üzemi nyomás                                                                                        | 0.55 MPa...0.8 MPa<br>5.5 bar...8 bar<br>79.75 psi...116 psi                                                                              |
| Névleges nyomás, PN armatúra                                                                        | 63                                                                                                                                        |
| Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó<br>nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény | 15 Nm                                                                                                                                     |
| Szabvány alapján                                                                                    | ASME B1.20.1<br>ISO 5211                                                                                                                  |
| Közeg                                                                                               | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint<br>Inert gázok<br>Víz - nem vízgőz<br>semleges folyadékok<br>további átfolyóközegek kérése |
| Üzemi közeg                                                                                         | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                                                                           |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                                                                  | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                                              |
| Közeghőmérséklet                                                                                    | -10 °C...200 °C                                                                                                                           |
| Kv átfolyás                                                                                         | 94 m³/h                                                                                                                                   |
| Szerelvény max. felületi hőmérséklete                                                               | +105 °C...+280 °C<br>T4...T2                                                                                                              |
| Robbanásvédelmi csoport összeszerelése                                                              | IIC, IIIC                                                                                                                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                                               | RoHS-kompatibilis                                                                                                                         |
| LABS konformitás                                                                                    | VDMA24364-Zone III                                                                                                                        |

| Jellemző                     | Érték                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ház alapanyaga               | Öntött rozsdamentes acél                                               |
| Ház anyagszáma               | 1.4408                                                                 |
| Üléktömítés alapanyaga       | PTFE                                                                   |
| Tömítések alapanyaga         | FPM<br>PTFE                                                            |
| Golyó alapanyaga             | Öntött rozsdamentes acél                                               |
| Golyó anyagszáma             | 1.4408                                                                 |
| Tengely alapanyaga           | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                     |
| Terméksúly                   | 2180 g                                                                 |
| Robbanásvédelem              | 1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Ex környezeti hőmérséklet    | -10°C ≤ Ta ≤ +80°C                                                     |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                               |