

# Csatlakozó EAMD-67-65-40-32X32-U

Cikkszám: 8196714

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	40 mm
2. tartó átmérője	32 mm
Méret	67
Névleges hossz	65 mm...65 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min...4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Tehetlenségi nyomaték	430 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	200 Nm
Terméksúly	787 g...787 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis