


# Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-L38-40G-G2

Cikkszám: 8197448

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	32 mm...32 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min...8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	4.4 Nm
Terméksúly	228 g...228 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L38
Interfész kód Motor In	40G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis