


# Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-L38-60H-G2

Cikkszám: 8197452

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	41 mm...41 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min...8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.5 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	4.4 Nm
Terméksúly	315 g...315 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L38
Interfész kód Motor In	60H
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis