

Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-L95-160G-G2

Cikkszám: 8197453

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	112 mm...112 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min...4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	430 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	200 Nm
Terméksúly	6264 g...6264 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L95
Interfész kód Motor In	160G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis