


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-N38-60G-G2

Cikkszám: 8197462

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Névleges hossz | 41 mm...41 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Max. fordulatszám | 8000 1/min...8000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...-25 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...-10 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 14.5 kgmm ² |
| Átvihető forgatónyomaték | 16 Nm |
| Terméksúly | 375 g...375 g |
| Interfész kód, működtető szerkezet | N38 |
| Interfész kód Motor In | 60G |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |