


# Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-N48-60H-G2

Cikkszám: 8197465

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	46 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	39 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	452 g
Interfész kód, működtető szerkezet	N48
Interfész kód Motor In	60G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis