


# Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-N48-87A

Cikkszám: 8197466

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	44 mm...44 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min...8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	504 g...504 g
Interfész kód, működtető szerkezet	N48
Interfész kód Motor In	87 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis