

# Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-N48-40G

Cikkszám: 8197467

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	42 mm...42 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min...8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	401 g...401 g
Interfész kód, működtető szerkezet	N48
Interfész kód Motor In	40G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis