


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-N48-60G-G2

Cikkszám: 8197469

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	46 mm...46 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min...6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	39 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	454 g...454 g
Interfész kód, működtető szerkezet	N48
Interfész kód Motor In	60G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis