


# Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-S62-80G-G3

Cikkszám: 8197473

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	80 mm...80 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min...6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	1440 g...1440 g
Interfész kód, működtető szerkezet	S62
Interfész kód Motor In	80G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis