


# Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-S48-60RA-G2

Cikkszám: 8197474

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	50.5 mm...50.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min...8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	280 g...280 g
Interfész kód, működtető szerkezet	S48
Interfész kód Motor In	60RA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis