


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-S95-120G

Cikkszám: 8197476

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	100.5 mm...100.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5500 1/min...5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	128 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	75 Nm
Terméksúly	4350 g...4350 g
Interfész kód, működtető szerkezet	S95
Interfész kód Motor In	120G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis