


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-S38-60P-G3

Cikkszám: 8197479

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|------------------------|
| Névleges hossz | 49 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Max. fordulatszám | 8000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 5.87 kgmm ² |
| Átvihető forgatónyomaték | 6.5 Nm |
| Terméksúly | 290 g |
| Interfész kód, működtető szerkezet | S38 |
| Interfész kód Motor In | 60P 60PA |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |