


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-S38-55A-G3

Cikkszám: 8197483

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	47 mm...47 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min...8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	6.5 Nm
Terméksúly	260 g...260 g
Interfész kód, működtető szerkezet	S38
Interfész kód Motor In	55 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis