


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-S48-80PB

Cikkszám: 8197487

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	72 mm...72 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min...6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm
Terméksúly	600 g...600 g
Interfész kód, működtető szerkezet	S48
Interfész kód Motor In	80PB 80R
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis