


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-D32-60P-S1-G2

Cikkszám: 8197495

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	51 mm...51 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min...8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	6.5 Nm
Terméksúly	380 g...380 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D32
Interfész kód Motor In	60P 60PA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis