


# Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-D40-60P-S1-G2

Cikkszám: 8197497

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	52 mm...52 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min...8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	340 g...340 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D40
Interfész kód Motor In	60P 60PA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis