


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-D60-100A-G2

Cikkszám: 8197500

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	77.4 mm...77.4 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min...6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	1310 g...1310 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D60 D60C
Interfész kód Motor In	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis