

Csatlakozó EAMD-67-96-32-32X32-U

Cikkszám: 8197587

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	32 mm
2. tartó átmérője	32 mm
Méret	67
Névleges hossz	96 mm...96 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min...4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Tehetlenségi nyomaték	886 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	145 Nm
Terméksúly	1636 g...1636 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis