

Dugattyús hajtómű DFPK-46-17-T32-V4

Cikkszám: 8198975

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Állítóhajtás mérete	46
Löket	17 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	mechanikus kijelzővel
Vezérlőfunkció	Rugóerő által zárt, NC
Üzemi nyomás	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	1298 g
Pneumatikus csatlakozó	G1/8 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél
Tömítések alapanyaga	FPM
Ház alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél
Ház anyagszáma	1.4408
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél